

ALL4SAFE ANKKUROINTIKOMPONENTIT

YLEISTÄ



Jokainen All4Safe lukitusankkuri on varustettu viivakoodinumerolla ja yksilöllisellä merkintänumerolla, jonka avulla lukittavan laitteen tiedot voidaan tallentaa safereg.com laitehallintajärjestelmään.

Tyylikäs merkintä antaa vakuuttavan vaikutelman organisaation laitehallinnasta.

ALL4SAFE A4SAL00 LUKITUSANKKURI

All4Safe AL00 lukitusankkuri, joka on varustettu vaijerilenkillä soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kaikkien muovikoteloisten laitteiden ankkuroinnissa (ankkurin liitospinnan halk. 6,5 cm). Ankkuri kiinnitetään kohteeseensa syanoakrylaattikemikaalilla, joka takaa pysyvän kiinnityksen. Mikäli laitteessa on polttojauhemaalattu metallikotelo, suosittelemme, että kotelon pinnasta poistetaan polttojauhemaalai hiomalla tai maalinpoistoaineella. Suositeltavampi vaihtoehto on käyttää tällöin ruuvivahvistettua A4SLB00 -ankkuria .

All4Safe -ankkurit lenkitetään toisiinsa joko A4SV-vaijereilla tai vaijerilla varustetuilla spottiankkureilla. Käyttökohteita ovat esim. näytöt, TV:t, kirjoittimet, kopiokoneet, keskusyksiköt, telefaxit ym.



Tilausnumero:

A4SAL00 Spottiankkuri



ALL4SAFE A4SLB00 LUKITUSANKKURI

All4safe A4SLB00 lukitusankkuri, joka on varustettu vaijerilenkillä ja ruuvikiinnityksellä soveltuu käytettäväksi metallikoteloisten laitteiden ankkuroinnissa (ankkurin liitospinnan halk. 6,5 cm). A4SLB00 -ankkurit lenkitetään toisiinsa joko A4SV-vaijereilla tai vaijerilla varustetuilla spottiankkureilla. Ankkurin käyttökohteita esim. keskusyksiköt, videot, ym. metallikoteloiset laitteet.

Tilausnumero:

A4SLB00 Spottiankkuri



ALL4SAFE A4SAL LUKITUSANKKURI VAIJERILLA JA VAIJERILENKILLÄ

All4Safe A4SAL05 ja A4SAL08 lukitusankkurit, jotka on varustettu vaijerilla vaijerilenkillä soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi kaikkien muovikoteloisten laitteiden ankkuroinnissa (ankkurin liitospinnan halk. 6,5 cm). Ankkuri kiinnitetään kohteeseensa syanoakrylaattikemikaalilla, joka takaa pysyvän kiinnityksen. Mikäli laitteessa on polttojauhemaalattu metallikotelo, suosittelemme, että kotelon pinnasta poistetaan polttojauhemaali hiomalla tai maalinpoistoaineella. Suositeltavampi vaihtoehto on käyttää tällöin ruuvivahvistettua A4SLB00-ankkuria .

Tilausnumero:

A4SAL05 Spottiankkuri 50 cm vaijerilla ja vaijerilenkillä

A4SAL08 Spottiankkuri 120 cm vaijerilla ja vaijerilenkillä



ALL4SAFE A4SV VAIJERIT VAIJERILENKILLÄ

All4safe A4SV120, A4SV180, A4SV240, A4SV300 vaijerit vaijerilenkillä soveltuvat A4SAL00 ja A4SLB00 lukitusankkureiden lukitusvaijereiksi.

Vaijeri on halkaisijaltaan 6 mm vahvaa muovitettua teräsvaijeria.

Tilausnumero:

A4SV120 120 cm kiinnitysvaijeri kahdella vaijerilenkillä

A4SV180 180 cm kiinnitysvaijeri kahdella vaijerilenkillä

A4SV240 240 cm kiinnitysvaijeri kahdella vaijerilenkillä

A4SV300 300 cm kiinnitysvaijeri kahdella vaijerilenkillä



AVA-LUKKO

Abloyn valmistama AVA riippulukko on sarjoitettavissa myös samalle avaimelle.

Tilausnumero:

AVA0890 Riippulukko

AVA0890S Samalle avaimelle sarjoitettu riippulukko